


Dorazová tyčka

LIMIT PLUNGERS IE



1 pohyblivý šroub s vratnou pružinou zdvih 1,5mm, Ø 5,5mm

Oblast nasazení

Provedení

pro typ, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

Mechanická data

Hmotnost

[g]

36,6

Materiály

Dorazová tyčka: Obráběná ocel; píst: ocel (1.0503 / C45K)

Tvrzený ze strany čela; Pojistná matice: Mosaz Niklovaný

Aktivační síla

[N]

4,9...7845

Upozornění

Obsah balení

1 ks