

E10158




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC615

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	65,4
Rozměry	[mm]	26 x 15 x 38
Materiály		TPU průhledný
Tvarovaný materiál		TPU, průhledný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10158



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002E03

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá