


Propojovací kabel s konektorem

ADOAG030--S0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	17 x 8 x 25
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Klidové spojení





Propojovací kabel s konektorem

ADOAG030--S0005A03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá