

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0010B03

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Krytí | IP 67 |
|-------|-------|

## Mechanická data

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|---------|------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiály | TPU průhledný |
|-----------|---------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tvarovaný materiál | TPU, průhledný |
|--------------------|----------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
|---------------------------|------------------|

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

# E10208



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0010B03

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Barvy vodičů : |
| BK = | hnědá          |
| BU = | černá          |
|      | modrá          |