


Propojovací kabel s konektorem

ADOAG032--S0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 65

Mechanická data

Hmotnost

[g]

146,6

Materiály

TPU průhledný

Tvarovaný materiál

TPU, průhledný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E10219



Propojovací kabel s konektorem


ADOAG032--S0005A03

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Klidové spojení



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá