




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC004
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný		




E10249



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0002A03

Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá