


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040ZDS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 68
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Materiály		PUR
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PUR
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
---------------------------	--	-----------------------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný




E10252



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040ZDS0005A03

Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá