


E10290



Centrální rozvaděč

ZDO4H045MSS0,03A07

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	18 x 54 x 82
Počet portů centrálního rozvaděče		4

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Centrální rozvaděč

ZDO4H045MSS0,03A07

Elektrické připojení

Kabel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá