


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0002F03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10915

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch
---------------------------	--	------------------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0002F03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesíťen; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá