


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH040MSS0005F03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesíťen; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN =

BK =

BU =

Barvy vodičů :

hnědá

černá

modrá