

E10295



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0002F03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10909

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0002F03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesíťen; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá