


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0005F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| Provozní napětí | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-----------------|-----|---------------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 67 |
|-------|--|-------|

## Mechanická data

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|---------|------|--------------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiály |  | TPU |
|-----------|--|-----|

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Tvarovaný materiál |  | TPU |
|--------------------|--|-----|

|                           |  |                              |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Materiál převlečné matice |  | Mosaz, anti-adhesivní povrch |
|---------------------------|--|------------------------------|

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|



## Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040MSS0005F03

### Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Utahovací moment: 0,5 Nm



### Připojení



BN =

BK =

BU =

Barvy vodičů :

hnědá

černá

modrá