




Propojovací kabel s konektorem


AD0GB030PLS0010E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 60
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		PA 6 GV
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Elektrické připojení - zásuvka		

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA 6 GV






Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030PLS0010E03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
	zelená / žlutá