




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSN0020A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Aplikace	Ex-oblast zona 1
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 15 DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67
Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Max. vnitřní kapacitance [nF]	0,196
Max. vnitřní induktance [μH]	4
Mechanická data	
Rozměry [mm]	15 x 15 x 43
Materiály	TPU modrá
Tvarovaný materiál	TPU, modrá
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Upozornění	Při použití konektorů v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX) jsou speciální požadavky ohledně elektroinstalace. Požadavky příslušných instalačních předpisů musí uživatel dodržovat na vlastní zodpovědnost.
Obsah balení	1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH040MSN0020A04

Elektrické připojení


Kabel: 20 m, PUR / PVC, modrá, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, modrá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá