


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

**Kabelové provedení**


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

**Elektrické připojení**

Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

