



Volně svorkovatelný konektor

SSTA050MSSFPG

Prodej ukončen

Náhradní artikly: EVC817

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	26,5
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E11507



Volně svorkovatelný konektor


SSTA050MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

