


Svorkovatelny konektor

SDOAH050MSSFKPG

Prodej ukončen

Náhradní artikly: EVC815

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

29,1

Rozměry

[mm]

35 x 20 x 30

Materiály

PA

Tvarovaný materiál

PA

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E11512



Svorkovatelný konektor


SDOAH050MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

