


Volně svorkovatelný konektor

SSTGF040MSSFPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	14,9
Rozměry [mm]	12 x 12 x 35,5
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E11551



Volně svorkovatelný konektor


SSTGF040MSSFPG

Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,14...0,38 mm²; Izolace jádra: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Krytí kabelu: Ø 3...5 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

