


Svorkovatelný konektor

SDOGF030MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 45 AC / < 70 DC

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g] 17,2

Materiály PA

Tvarovaný materiál PA

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E11552



Svorkovatelný konektor


SDOGF030MSSFKPG

Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,14...0,38 mm²; Izolace jádra: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Krytí kabelu: Ø 3...5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

