


## T-rozvaděč

T SPLITTER M12/2XUS



## Oblast nasazení

Provedení

Pro senzory tlaku PNI

## Elektrická data

Provozní napětí [V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]

3

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

3

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 68

## Mechanická data

Hmotnost [g]

38,2

Materiály

PUR

## Upozornění

Upozornění

otočení konektorové propojení A/B vodorovně (pro vertikální senzory)

Obsah balení

1 ks

## T-rozvaděč

T SPLITTER M12/2XUS

## Elektrické připojení

## Připojení

