


Adaptér

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 125 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	20,3
Montážní závit		M16
Materiály		litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Adaptér

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
WH =	bílá
YE =	žlutá