


E11601



Vestavěná zásuvka

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O kroužek



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	33
Montážní závit		PG 9
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Vestavěná zásuvka

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Barvy v souladu s
DIN 47100

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá