


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040VAS0010E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Krytí	IP 68; IP 69K

Mechanická data

Rozměry [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

**Propojovací kabel se zástrčkou**

ASTGH040VAS0010E04

Elektrické připojeníKabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

**Připojení**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Barvy vodičů :
BN = černá
BU = hnědá
WH = modrá
 bílá