




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVSAC031PLS0005H03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 24 AC/DC

Ochrana proti přepětí

ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]

21,5 x 18 x 32

Materiály

PP; FKM

Tvarovaný materiál

PP / FPM

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVSAC031PLS0005H03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: PP / FPM; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =
BU =
GN/YE =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
zelená / žlutá