




Propojovací kabel Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC503
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 3-1 vstupní kabel šedá
- 3-2 kabel pro Octavis černá

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	65
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Propojovací kabel Y


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrické připojení


Kabel: 0,25 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

