


Kabelové provedení

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Kabelové provedení

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

