


Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0005H07

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC017

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0005H07

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	6
Typ konektoru	M12

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá