

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Náhradní artikly: EBC009

[illegible]

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	28 x 60 x 152
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12


Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



E11725



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

