


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

E11730



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010H11

Počet portů centrálního rozvaděče	6
Typ konektoru	M12

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010H11

Připojení

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá