




Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0005H12



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 63 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	748,5
Rozměry	[mm]	51 x 26 x 70
Materiály		PUR černá
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Utahovací moment	[Nm]	2
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Propojovací kabel s konektorem


ADOAK120MSS0005H12

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá