


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Náhradní artikly: EVC434

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Hmotnost	[g]	0,111
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Počet portů centrálního rozvaděče		2

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel Y


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrické připojení


Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno

