


Propojovací kabel Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

195,8

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Těsnicí materiál

FKM

Počet portů centrálního rozvaděče

2

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno

