




Propojovací kabel Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC431
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	111,5
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál		Plast
Počet portů centrálního rozvaděče		2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrické připojení


Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: Plast; Kontakty: Pozlaceno

