


Propojovací kabel Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	0,173
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál	Plast
Počet portů centrálního rozvaděče	2

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: Plast; Kontakty: Pozlaceno

