


Kabelové provedení

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT063

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...100

Krytí

IP 68; IP 69K

Mechanická data

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

