

Kabelové provedení

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 68

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

**Kabelové provedení**

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

**Elektrické připojení**

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

