


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSN0025A05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace

Ex-oblast zona 1

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance

[nF]

1,9

Max. vnitřní indukance

[μH]

14,75

Mechanická data

Rozměry

[mm]

27 x 15 x 39

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Upozornění

Při použití konektorů v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX) jsou speciální požadavky ohledně elektroinstalace.

Požadavky příslušných instalačních předpisů musí uživatel dodržovat na vlastní zodpovědnost.

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050MSN0025A05

Elektrické připojení


Kabel: 25 m, PUR / PVC, modrá, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá