


Centrální rozvaděč

ProcessLine SB V4A 25m



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-5...70
----------------	------	---------



Centrální rozvaděč

ProcessLine SB V4A 25m

Krytí	IP 69K; (Nepoužité konektorové zásuvky musí být uzavřeny spoludodávanými uzavíracími víčky.; Utahovací moment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-------	--

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	2487
------	-------	------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	5376
Rozměry	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiály	závitové pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O kroužek: EPDM; Uzavírací záklopka: PP	
Tvarovaný materiál	Nerezová ocel	
Počet portů centrálního rozvaděče	8	
Typ konektoru	M12	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: M12
----------------	----------------------

Upozornění


Upozornění	Externí napájecí napětí podle PELV
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 25 m, PUR / PVC, černá, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - slot


konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Centrální rozvaděč

ProcessLine SB V4A 25m

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

E11847

Centrální rozvaděč

ProcessLine SB V4A 25m

