


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0010K05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC549

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	433,4
Rozměry	[mm]	28 x 15 x 38
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050MSS0010K05

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 1,0...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá