


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAA031PLS0010H03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	491,5
Rozměry [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiály	PP; FKM
Tvarovaný materiál	PP / FPM

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAA031PLS0010H03

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PP / FPM



Připojení



BN =
BU =
GN/YE =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
zelená / žlutá