




Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0010H19

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0010H19

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M12

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot


konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0010H19

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

E11022

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0010H19

