

Montážní adaptér pro kapacitní senzory

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O kroužek 44 x 2 mm

Oblast nasazení

Teplota média	[°C]	-25...100
Krátkodobá teplota média	[°C]	-25...110
Odolnost proti tlaku	[bar]	8

Mechanická data

Hmotnost	[g]	79,2
Rozměry	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Označení závitů		G 1 1/4
Materiály		Adaptér: POM; Těsnění: EPDM
Připojení senzoru		závitové připojení M30 x 1,5 Vnitřní závit
Procesní připojení		závitové připojení G 1 1/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------