


Kabelové provedení

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Krytí		IP 68; IP 69K

Mechanická data

Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

