




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0005E04

Položka již není dostupná - archivní záznam




Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek




E11045



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0005E04

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá