




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAC031--S0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Šroub
	Popisové pole

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAC031--S0002A03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR



Připojení



BN =
BU =
GN/YE =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
zelená / žlutá