




Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030VAS0020E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	17 x 10 x 26
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 20 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)		



E11091



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030VAS0020E03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá