


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0020E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67; (v zašroubovaném stavu)

Mechanická data

Rozměry [mm]	10 x 10 x 31
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)





Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0020E03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá