


Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040ZDSFKSK



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	15,4
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 55
Materiály		PA 6.6
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		Zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E11144



Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040ZDSFKSK

Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,34...0,75 mm²; Izolace jádra: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Krytí kabelu: Ø 4...7,5 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Zinek, Niklovaný



Připojení

