


## Svorkovatelny konektor

SDOGH040PLSFKSK



## Elektrická data

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...60 |
| Krytí          |      | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Hmotnost                  | [g]  | 13,5         |
| Rozměry                   | [mm] | 18 x 18 x 52 |
| Materiály                 |      | PA 6.6       |
| Tvarovaný materiál        |      | PA 6.6       |
| Materiál převlečné matice |      | PA 6.6       |

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

# E11145



## Svorkovatelný konektor

SDOGH040PLSFKSK

### Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Izolace jádra: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Krytí kabelu: Ø 4...7,5 mm

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: PA 6.6



### Připojení

