




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 24 AC/DC

Ochrana proti přepětí ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení Spínací stav 1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky Šroub
Popisové pole

Upozornění

Obsah balení 1 ks




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR, Bez halogenů, černá; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

